



LF300M

**Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm aM 0,5A 500VAC**

**Właściwości techniczne**

**Bezpiecznik**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Charakterystyka bezpiecznika    | aM        |
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | 10.3 x 38 |

**Prąd elektryczny**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Prąd znamionowy | 0,50 A |
|-----------------|--------|

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 0,49 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Główne atrybuty elektryczne**

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 120 kA |
|--------------------------------------------------------------------|--------|

**Napięcie**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Typ napięcia zasilania | AC          |
| Napięcie znamionowe    | 500 - 500 V |

**Architektura**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Charakterystyka wyzwalania | C |
|----------------------------|---|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |