



LS701

Coupe circuit 1P 125A L58 accessible 2 modules

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	125 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	96 mm

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Courant nominal de la cartouche fusible	20 A
	25 A
	32 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
------------------------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	3,60 - 3,60 Nm
Montage sur	Rail DIN

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	12,84 W
-----------------------------------	---------

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
Type de tension d'alimentation	AC
Catégorie de surtension selon IEC 60947-1	3

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	2,5 - 35 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	2,5 - 50 mm ²

Fusible

Taille du fusible	22 x 58
-------------------	---------

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

