



SPB065N

Cartouche N-PE Uc 260V In 20kA Imax 65kA Up 1,5kV

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

1

Tension

Tension assignée d'emploi Ue

240 - 415 V

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1

264 V

Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC61643-11

1,7 kV

Courant électrique

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 µs, IEC61643)L-N(PEN)/ N-PE IEC61643

50 kA

Dimensions

Hauteur

47,3 mm

Largeur

17,5 mm

Profondeur

67,3 mm

Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 80 °C

Type de réseau

Type de réseau

TN-S

TT

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple

1,5 - 25,0 mm²

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide

1,5 - 35,0 mm²

Normes

Classe d'exigence IEC61643

T1

T2

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Installation, montage

Couple de serrage

3 - 3 Nm

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui