



SPB065R

Cart. recarga L-N In 20kA I_{max} 65kA

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Tensão

Tensão nominal de funcionamento U _e	240 - 415 V
Tensão de funcionamento contínua U _c de acordo com a IEC61643-1	305 V
Nível de proteção de tensão U _p de acordo com IEC61643-1	1,45 kV

Corrente elétrica

Corrente de descarga nominal I _n 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	20 kA
--	-------

Dimensões

Altura	52,4 mm
Largura	17,5 mm
Profundidade	55,3 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 80 °C
------------------------------	-------------

Configuração da rede

Tipo de rede	TN-C TN-S TT
--------------	--------------------

Normas

	T2
--	----

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	3 - 3 Nm
---------------------------	----------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim