



52045

Svjetiljka, zidna sa IC senzorom, 110°, IP44, 60W, bijela

Tehničke karakteristike

Detekcija

Ugao detekcije	110 - 110
----------------	-----------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Dimenzije

Širina	112 mm
--------	--------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 50 °C
-------------------	-------------

Materijali

Materijal	Plastika
-----------	----------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP44
-------------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----