



SPB040N

### Cartouche N-PE Uc 260V In 20kA Imax 40kA Up 1.5kV

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Tension

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue                            | 240 - 415 V |
| Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1 | 260 V       |
| Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC 61643-11    | 1,5 kV      |

##### Courant électrique

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 | 20 kA |
| Décharge maximale (Imax) L-N(PEN)/ N-PE                            | 40 kA |

##### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 52,4 mm |
| Largeur    | 17,5 mm |
| Profondeur | 55,3 mm |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -40 - 80 °C |
|------------------------|-------------|

##### Schéma de réseau

|                |          |
|----------------|----------|
| Type de réseau | TN<br>TT |
|----------------|----------|

##### Raccordement

|                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 1,5 - 35,0 mm <sup>2</sup> |

##### Normes

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Classe d'exigence IEC 61643 | T2 |
|-----------------------------|----|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Installation, montage

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Couple de serrage | 3 - 3 Nm |
|-------------------|----------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |