



SPB040N

Cartucho L-N/PEN; Uc 350V; Iimp 25kA; In 25kA; Up 1.5kV

Características técnicas

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	240 - 415 V
Tensión de servicio continuo Uc según IEC 61643-1	260 V
Nivel de protección Up L-PE / N-PE según IEC 61643-11	1,5 kV

Corriente eléctrica

Corriente de descarga nominal In 8 - 20 μs L-N (PEN) / N-PE IEC 61643	20 kA
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Dimensiones

Altura	52,4 mm
Anchura	17,5 mm
Profundidad	55,3 mm

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

Configuración de red

Tipo de red	TN TT
-------------	----------

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1,5 - 25,0 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1,5 - 35,0 mm ²

Normas

Clase de requisitos IEC 61643	T2
-------------------------------	----

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	3 - 3 Nm
------------------------	----------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí