



KEM38S00S3LMF

unibar M, 800A, Wählänge 2,26...3,24m mit 8-12 Abgangsstellen

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

|           |      |
|-----------|------|
| Flexibel  | Nein |
| Polanzahl | 5    |

##### Abmessungen

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Anzahl der Abgangsstellen | 12 |
|---------------------------|----|

##### Elektrischer Strom

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Bemessungsstrom bei AC 50 Hz | 800 A |
| Nennstrom                    | 800 A |

##### Spannung

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|---------------------------------|-------------|

##### Abmessungen

|             |              |
|-------------|--------------|
| Höhe        | 126 mm       |
| Einbaulänge | 3240 mm      |
| Abmessungen | 126 x 167 mm |
| Breite      | 167 mm       |
| Länge       | 3240 mm      |

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
|--------------------------------|------|

##### Werkstoff

|            |           |
|------------|-----------|
| Farbe      | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035      |

##### Konnektivität

|               |        |
|---------------|--------|
| Anzahl Kreise | Einzel |
|---------------|--------|

##### Anschluss

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Anzahl Leiter ohne Erde | 5 |
|-------------------------|---|

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |