



SPB040D

### Cartouche L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1,35kV

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

Nombre de modules

1

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue

240 - 415 V

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1

275 V

##### Courant électrique

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 µs, IEC61643)L-N(PEN)/ N-PE IEC61643

20 kA

##### Dimensions

Hauteur

52,4 mm

Largeur

17,5 mm

Profondeur

55,3 mm

##### Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 80 °C

##### Type de réseau

Type de réseau

TN

TT

##### Normes

Classe d'exigence IEC61643

T2

##### Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

##### Installation, montage

Couple de serrage

3 - 3 Nm

##### Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui