



LS603

## ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L51 - 3P

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Διαστάσεις

|        |          |
|--------|----------|
| Ύψος   | 107 mm   |
| Πλάτος | 78,75 mm |
| Βάθος  | 93 mm    |

#### Αρχιτεκτονική

|               |   |
|---------------|---|
| Αριθμός πόλων | 3 |
|---------------|---|

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα           | 50 A |
| Ονομαστικό ρεύμα φυσιγγίου | 2 A  |
|                            | 4 A  |
|                            | 6 A  |
|                            | 8 A  |
|                            | 10 A |
|                            | 12 A |
|                            | 16 A |
|                            | 20 A |
|                            | 25 A |
|                            | 32 A |
|                            | 40 A |
|                            | 50 A |

#### Χωρητικότητα

|                   |      |
|-------------------|------|
| Αριθμός στοιχείων | 4,50 |
|-------------------|------|

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Ονομαστική ροπή σύσφιξης | 3,5 - 3,5 Nm |
|--------------------------|--------------|

#### Ισχύς

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$ | 19 W |
|---------------------------------------------------|------|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|            |          |
|------------|----------|
| Τοποθέτηση | Ράγα DIN |
|------------|----------|

#### Τάση

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Ονομαστική τάση μόνωσης $U_i$                        | 690 V |
| Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$ | 8 kV  |
| Τύπος τροφοδοσίας τάσης                              | AC    |
| Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-1        | 3     |

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

#### Σύνδεση

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς | 16 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς   | 25 - 25 mm <sup>2</sup> |

#### Ασφάλεια

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Μέγεθος ασφάλειας | 14 x 51 |
|-------------------|---------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Δυνατότητα κλειδώματος | Ναι |
|------------------------|-----|

#### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

