



SPB015D

### Cartouche L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

Nombre de modules

1

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue

240 - 415 V

Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1

275 V

Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11

1,35 kV

Niveau de protection de la tension Up L-N/PEN selon IEC 61643-11

1,35 kV

##### Courant électrique

Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643

5 kA

##### Dimensions

Hauteur

52,4 mm

Largeur

17,5 mm

Profondeur

55,3 mm

##### Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 80 °C

##### Schéma de réseau

Type de réseau

TN

TT

##### Normes

Classe d'exigence IEC 61643

T2

##### Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

##### Installation, montage

Couple de serrage

3 - 3 Nm

##### Durabilité

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui