




LS703

Corta-circuit. secc. acess. 125A 3P 6M

Características técnicas

Dimensões

Altura	125 mm
Largura	105 mm
Profundidade	96 mm

Arquitetura

Número de polos	3
-----------------	---

Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
Corrente nominal do cartucho de fusíveis	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A

Capacidade

Número de módulos	6
-------------------	---

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	4 - 4 Nm
Montagem	Calha DIN

Potência

Potência total dissipada em IN	38,50 W
--------------------------------	---------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	690 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8 kV
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC60947-1	3

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Ligações

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	2,5 - 35 mm²
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	2,5 - 50 mm²

Fusível

Dimensão do fusível	22 x 58
---------------------	---------

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim

Imagens e esquemas

