



EVN002



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ 100W LED UNIVERSAL 230V STANDARD

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 - 230 V
Τάση λειτουργίας	195 - 253 V

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι
-------------------------	-----

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7035
Υλικό	Πλαστικό

Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
Πλάτος	35 mm
Βάθος	62 mm

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία	4,50 VA
--------------------------------------	---------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μονό μπουτόν πίεσης
------------------------------	---------------------

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,20 W
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	500 W
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως	500 - 500 W

Φωτισμός

Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming	100 - 100 W
Ισχύς λαμπτήρα LED	100 W

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - +45 °C
-------------------------	--------------

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 6 mm ²
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 - 6 mm ²

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	2
-------------------	---

Κείμενο

Αρχή ρύθμισης φωτισμού	Αυτόματη ανίχνευση φορτίου
Ασφάλεια	Ασφαλές έναντι ηλεκτρονικού βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης
Τάση	Άλλα
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση σε ράγα DIN
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Διακλάδωση	Σύνδεση για μη φωτιζόμενα μπουτόν
Λειτουργία και έλεγχος	Δεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----