




TYA606E



Викон.пристрій для освітлення та жалюзі KNX 6-канальний, 16A

Технічні характеристики

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS
----------------------------------	-----

Розміри

Кількість модулів за шириною	6
------------------------------	---

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

Споживання струму шини під час простою	5 mA
--	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Потужність

Потужність лампи розжарювання 230 В	2300 - 2300 W
-------------------------------------	---------------

Вихідна потужність	2300 W
--------------------	--------

230 В лампа розжарювання та галогенна лампа	2300 W
---	--------

Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
---	-------------

Робоча напруга шини	21 - 32 V
---------------------	-----------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.75 - 2.5 mm ²
--	----------------------------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----