




TXB302



IP20



### Modulo ingresso KNX 2 ingressi liberi da potenziale da incasso

#### Caratteristiche tecniche

##### Impostazioni

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Modalità di configurazione supportata | ETS<br>easy |
|---------------------------------------|-------------|

##### Architettura

|             |     |
|-------------|-----|
| Sistema bus | EIB |
|-------------|-----|

##### Corrente

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Numero di circuiti di ingresso | 2 |
|--------------------------------|---|

##### Connettività

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con sistema bus radio KNX | No |
|---------------------------|----|

##### Equipaggiamento

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Tensione esterna necessaria  | No |
| Radiofrequenza bidirezionale | No |
| Con batterie                 | No |
| Con controllo HVAC           | No |

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Illuminazione

|               |    |
|---------------|----|
| Controllo LED | No |
|---------------|----|

##### Materiali

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiale  | Plastica      |
| Colore     | Grigio chiaro |
| Codice RAL | 7035          |

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP30 |
|-----------------------------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 0 - 45 °C |
|-------------------------|-----------|

##### Condizioni di impiego

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tensione d'ingresso                   | 5 - 5 V                     |
| Tensione d'esercizio tramite cavo bus | 21 - 32 V                   |
| Tipo di tensione di alimentazione     | DC; c.c.; corrente continua |
| Tensione di alimentazione del sistema | 30 V DC tramite bus         |

##### Testo

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Tipo di montaggio   | Per montaggio a incasso e in parete cava |
| Tipo di connessione | Con cavo preconfezionato                 |

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|