




TXB302



IP20



### Módulo 2 entradas binárias KNX encastrar

#### Características técnicas

##### Arquitetura

|             |     |
|-------------|-----|
| Comunicação | EIB |
|-------------|-----|

##### Modo de configuração

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Modo de configuração suportado | ETS<br>easy |
|--------------------------------|-------------|

##### Corrente elétrica

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| N.º de circuitos de entrada | 2 |
|-----------------------------|---|

##### Conetividade

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Sistema bus RF KNX | Não |
|--------------------|-----|

##### Equipamento

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Tensão de sinal externa necessária | Não |
| Frequência RF bidirecional         | Não |
| Com bateria                        | Não |
| Para controlo AVAC                 | Não |

##### Instalação, montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

##### Iluminação

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Controlo de LED | Não |
|-----------------|-----|

##### Materiais

|            |             |
|------------|-------------|
| Material   | Plástico    |
| Cor        | Cinza-claro |
| Código RAL | 7035        |

##### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP30 |
|-----------------------|------|

##### Condições de utilização

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | 0 - 45 °C |
|------------------------------|-----------|

##### Tensão

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tensão de entrada                | 5 - 5 V          |
| Tensão de funcionamento do bus   | 21 - 32 V        |
| Tipo de alimentação de tensão    | CC (abreviatura) |
| Tensão de alimentação do sistema | 30V DC via bus   |

##### Texto

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Modo de instalação | Para montagem embutida e montagem em parede oca |
| Tipo de ligação    | Com cabo pré-montado                            |

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|