



LF308M

**ΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 8A ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ασφάλεια**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Χαρακτηριστικά ασφάλειας | aM        |
| Μέγεθος ασφάλειας        | 10.3 x 38 |

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Ονομαστικό ρεύμα | 8 A |
|------------------|-----|

**Ισχύς**

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$ | 0,52 W |
|---------------------------------------------------|--------|

**Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος $I_{cn}$ AC σύμφωνα με το IEC 60898-1 | 120 kA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**Τάση**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Τύπος τροφοδοσίας τάσης | AC          |
| Ονομαστική τάση         | 500 - 500 V |

**Αρχιτεκτονική**

|         |   |
|---------|---|
| Καμπύλη | C |
|---------|---|

**Βιωσιμότητα**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Nai |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC    | Nai |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Nai |