




EK028



Przekładnik prądowy

Właściwości techniczne

Funkcje

Klasa dokładności	1
-------------------	---

Moc

Moc	0 VA
-----	------

Wymiary

Średnica otworu	15 mm
Wymiar otworu	14,60 mm
Szerokość otworu	14,60 mm

Łączność

Typ połączenia	Zaciski śrubowe
----------------	-----------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +45 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25 - +70 °C

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy pierwotny (przekładnika prądowego)	90 A
Prąd znamionowy wtórny (przekładnika prądowego)	48 mA

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak