



TXB601B



Actuador bin 1 canal 10A encastrado KNX

Características técnicas

Modo de configuração

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Modo de configuração suportado | ETS easy |
|--------------------------------|-------------|

Conetividade

| | |
|-------------------------|-----|
| Ligação ao cabo bus KNX | Sim |
| Sistema bus RF KNX | Não |

Dimensões

| | |
|--------------|------------|
| Dimensões | 44 x 43 mm |
| Altura | 44 mm |
| Largura | 43 mm |
| Profundidade | 22 mm |

Corrente elétrica

| | |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 10 A |
|------------------|------|

Materiais

| | |
|-----|-------------|
| Cor | Cinza-claro |
|-----|-------------|

Equipamento

| | |
|----------------------------|-----|
| Com comando manual | Sim |
| Frequência RF bidirecional | Não |

Corrente elétrica

| | |
|----------------------------------|------|
| Corrente absorvida bus (repouso) | 5 mA |
|----------------------------------|------|

Frequência

| | |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Potência

| | |
|---|-------------|
| Potência da lâmpada incandescente 230 V | 600 - 600 W |
| Potência de saída | 600 W |
| Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V | 600 W |

Tensão

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 230 - 230 V |
| Tensão de alimentação do sistema | 30V DC via bus |
| Tensão de funcionamento do bus | 21 - 32 V |

Segurança

| | |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

Conexão

| | |
|---|---------------------------|
| Secção transversal de condutor rígido | 0.5 - 2.5 mm ² |
| Secção transversal de condutor flexível | 0.5 - 2.5 mm ² |

Texto

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Tipo de ligação | Com terminais de parafuso |
|-----------------|---------------------------|

Sustentabilidade

| | |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHS | Sim |
|-------------------|-----|