



TYMS620D



Atuador bin/est. 20x16A Cap KNX Secure

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Conectividade

Ligação ao cabo bus KNX	Sim
Sistema bus RF KNX	Não

Dimensões

Altura	90 mm
Profundidade	65 mm
Profundidade da montagem	65 mm
Número de unidades de largura	10

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Materiais

Cor	Cinzentos-claros
-----	------------------

Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Não

Intensidade de corrente

Corrente absorvida bus (repouso)	3 mA
----------------------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Potência da lâmpada incandescente 230 V	2300 - 2300 W
Potência de saída	2300 W
Lâmpadas incandescentes e de halógeno 230V	2300 W

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	0.5 - 6 mm ²
Secção transversal de condutor flexível	0.5 - 4 mm ²

Textos

Função	Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas Com função de persiana
--------	---

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----