



TYF642F



Викон.пристрій для систем кондиціювання та опалення FanCoil KNX 2-канал., 10A

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга шини	21 - 32 V
Допоміжний натяг	230 - 230 V

Електричний струм

Максимальний комутаційний струм	10 A
---------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.75 - 4 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 4 mm ²

Розміри

Кількість модулів за шириною	4
------------------------------	---

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes