



TYF642F



Викон. пристрій для систем кондиціонування та опалення FanCoil KNX 2-канал., 10A

Технічні характеристики

Підключення

Із системою шин KNX радіо Hi

Напруга

Робоча напруга шини 21 - 32 V

Допоміжний натяг 230 - 230 V

Електричний струм

Максимальний комутаційний струм 10 A

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника 0.75 - 4 mm²

Поперечний переріз жорсткого провідника 1.5 - 4 mm²

Розміри

Кількість модулів за шириною 4

Тексти

Тип з'єднання 3 гвинтовими клеммами

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так