



L406

Portafusibles seccionable L31 1P+N 16A 400V

Características técnicas

Dimensiones

Altura	77 mm
Anchura	35 mm
Profundidad	75 mm

Arquitectura

Número de polos	2
Tipo de polo	1P+N

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	20 A
Corriente nominal del cartucho fusible	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 40 °C
-------------------------------	------------

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	1,50 W
--	--------

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CA
---------------------------------	----

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	10 - 10 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	16 - 16 mm ²

Fusible

Tamaño del fusible	8.5 x 31.5
--------------------	------------

Tapa, puerta

Interenclavable	No
-----------------	----

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----

Ilustraciones e imágenes

