



L406

### Características técnicas

#### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 77 mm |
| Largura      | 35 mm |
| Profundidade | 75 mm |

#### Arquitetura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de polos | 2 |
|-----------------|---|

#### Intensidade de corrente

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Corrente nominal                         | 20 A |
| Corrente nominal do cartucho de fusíveis | 2 A  |
|                                          | 4 A  |
|                                          | 6 A  |
|                                          | 8 A  |
|                                          | 10 A |
|                                          | 12 A |
|                                          | 16 A |
|                                          | 20 A |
|                                          | 25 A |

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

#### Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Calha DIN |
|----------|-----------|

#### Potência

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Potência total dissipada em IN | 1,50 W |
|--------------------------------|--------|

#### Tensão

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentação de tensão | CA (abreviatura) |
|-------------------------------|------------------|

#### Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

#### Ligações

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis          | 10 - 10 mm² |
| Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços | 16 - 16 mm² |

#### Fusível

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Dimensão do fusível | 8.5 x 31.5 |
|---------------------|------------|

#### Tampa, porta

|            |     |
|------------|-----|
| Bloqueável | Não |
|------------|-----|

#### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|

**Imagens e esquemas**

