



EK003



Termostat elektroniczny z wyłącznikiem ręcznym 230V 1P 8A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 8 A

Zasilanie

Napięcie zasilania 230 V +/- 15%

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 5 - 30 °C

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Wymiary

Wysokość 80 mm

Szerokość 80 mm

Głębokość 30 mm

Ekran

Z wyświetlaczem Nie

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 0,30 K

Typ termostatu Cyfrowy

Powiązane sondy (czujniki) Czujnik pokojowy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP30

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku 1x zmienny

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej IV (2%)

Dodatkowe informacje

Montaż Nadaje się do montażu natynkowego lub do montażu na puszkach podtynkowych

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Recyrkulacja termiczna Z termicznym sprzężeniem zwrotnym przez oprogramowanie

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak