



SPB408D

Overspanningsbeveiligiger 4P 8kA type 2 met reserve aanduiding

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Spanning

Nominale spanning U _e	240 - 415 V
Continu bedrijfsspanning U _c volgens IEC61643-1	275 V
Spanningsbeveiliging U _p volgens IEC61643-1	0,90 kV
Beveiligingsniveau: U _p L-PE / N-PE volgens IEC61643-11	1,50 kV
Veiligheidsniveau U _p L-N/PEN IEC61643-11	900 V

Elektrische Stroom

Nominale ontladestroom I _n 8/20μs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	2 kA
	20 kA
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	125 A
Max. ontlading (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	8 kA
	40 kA

Afmetingen

Hoogte	89,80 mm
Breedte	71 mm
Diepte	65,7 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Netwerktipe	TN-S TT
-------------	------------

Uitrusting

Met meldcontact op afstand	Nee
----------------------------	-----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders	1,5 - 25,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1,5 - 35,0 mm ²

Normen

Klasse volgens IEC61643	T2
-------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	3 - 4,5 NM
-------------------------	------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja