



LF412G

## Industriële smeltpatroon 14x51 gG 12A

### Technische karakteristieken

#### Zekering

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Kenmerken zekering | gG      |
| AT_FuseSize        | 14 x 51 |

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 12 A |
|-----------------|------|

#### Vermogen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 1,70 W |
|----------------------------------|--------|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub> AC volgens IEC60898-1 | 80 kA |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Type voeding      | AC          |
| Nominale spanning | 690 - 690 V |

#### Architectuur

|       |   |
|-------|---|
| Curve | C |
|-------|---|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |