



TRB201



Actuador binário 1 canal 16A RF KNX

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Conetividade

Protocolo Radiofrequência	Rádio KNX
Categoria do recetor	2
Ligação ao cabo bus KNX	Não
Sistema bus RF KNX	Sim

Dimensões

Altura	30 mm
Profundidade da montagem	35 mm

Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Materiais

Cor	Cinza-claro
-----	-------------

Equipamento

Com comando manual	Não
Frequência RF bidirecional	Sim

Corrente elétrica

Poder de corte	16 A
----------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
Frequência de recepção RF	868,30 - 868,30 MHz

Potência

Potência de saída	3680 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	2300 W

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	230 V CA

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

Conexão

Secção transversal de condutor rígido	2.5 mm ²
Secção transversal de condutor flexível	2.5 mm ²

Texto

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários, função repetidor Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Modo de instalação	Para instalação atrás dos mecanismos de encastrar
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----