



L50603

Portafusibles seccionable L38 1P+N 20A 500V

Características técnicas

Dimensiones

Altura	77 mm
Anchura	17,50 mm
Profundidad	75 mm

Arquitectura

Número de polos	2
-----------------	---

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	32 A
Corriente nominal del cartucho fusible	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 40 °C
-------------------------------	------------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	1,80 - 1,80 Nm
Montaje en	Perfil DIN

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	1,50 W
--	--------

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CA
---------------------------------	----

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	10 - 10 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	16 - 16 mm ²

Fusible

Tamaño del fusible	10 x 38
--------------------	---------

Tapa, puerta

Interenclavable	No
-----------------	----

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----

Ilustraciones e imágenes

