



EP400

Telerruptor electrónico silencioso 8-24V / 250V 16A 1NA

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
Corriente de reposo	100 mA
Corriente asignada de empleo en AC1	16 A

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Conexión

Tipo de contactos	1NO
Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	1 - 10 mm ²
Número de contactos	1

Tensión

Tensión de mando 2	10 - 26 V
Tensión de mando 1	230 - 230 V
Tensión asignada de empleo en alterna	250 - 250 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-20 - 60 °C

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
------------------	-------------------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	1,20 W
Consumo de arranque	1 VA

Dimensiones

Altura	85 mm
Anchura	17,50 mm
Profundidad	60 mm

Iluminación

Carga máxima de la lámpara fluorescente	1200 VA
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)	300 VA

Equipo

Número de contactos NA	1
Número de contactos NC	0

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----