



EP400

Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
Струм спокою	100 mA
Допустимий номінальний струм для AC1	16 A

Емність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Під'єднання

Тип контактів	1NO
Поперечний переріз гнучкого провідника	1 - 6 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1 - 10 mm ²
Кількість контактів	1

Напруга

Командна напруга 2	10 - 26 V
Командна напруга 1	230 - 230 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	250 - 250 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Умови використання

Робоча температура	-10 - 50 °C
Температура зберігання / транспортування	-20 - 60 °C

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
---------------	----------------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1,20 W
Пускова потужність, що поглинається	1 VA

Розміри

Висота	85 mm
Ширина	17,50 mm
Глибина	60 mm

Освітлення

Макс. навантаження, люмінесцентні лампи	1200 VA
Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією	300 VA

Обладнання

Кількість контактів NO	1
Кількість контактів NC	0

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----