



L50603

### Corta-circuitos secc. 32A 1P+N 1M

#### Características técnicas

##### Dimensões

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura       | 77 mm    |
| Largura      | 17,50 mm |
| Profundidade | 75 mm    |

##### Arquitetura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de polos | 2 |
|-----------------|---|

##### Corrente elétrica

|                                          |                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Corrente nominal                         | 32 A                                                                     |
| Corrente nominal do cartucho de fusíveis | 2 A<br>4 A<br>6 A<br>8 A<br>10 A<br>12 A<br>16 A<br>20 A<br>25 A<br>32 A |

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

##### Instalação, montagem

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Binário de aperto nominal | 1,80 - 1,80 Nm |
| Montagem                  | Calha DIN      |

##### Potência

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Potência total dissipada em IN | 1,50 W |
|--------------------------------|--------|

##### Tensão

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentação de tensão | CA (abreviatura) |
|-------------------------------|------------------|

##### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

##### Conexão

|                                                                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis          | 10 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços | 16 - 16 mm <sup>2</sup> |

##### Fusível

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Dimensão do fusível | 10 x 38 |
|---------------------|---------|

##### Tampa, porta

|            |     |
|------------|-----|
| Bloqueável | Não |
|------------|-----|

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|

Imagens e esquemas

