




85121100



Insert de commutation universel 1 groupe (R, L, C, LED)

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement	Oui
--	-----

Éclairage

Puissance de lampe LED	250 W
------------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Variation par coupure de début de phase	Oui
Variation par coupure de fin de phase	Oui

Éclairage

Lampes LED réglables 230 V	3 - 250 W
----------------------------	-----------

Puissance

Puissance absorbée (veille)	0,30 W
-----------------------------	--------

Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
-----------------------	-------

Textes

Principe de variation	Réglage automatique du principe de commutation en fonction de la charge (procédé autoDetect)
Entrée de l'unité d'extension	Avec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO), commande centralisée et poste auxiliaire détecteur de mouvement
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----