



SPB420

Overspanningsbeveiliging T2 4-polig TNS/TT 40 kA 315 A

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	2,70
----------------	------

Spanning

Nominale spanning Ue	240 - 415 V
Continue bedrijfsspanning U _c volgens IEC 61643-1	275 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	1,50 kV
Spanningsbeschermingsniveau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-11	1,50 kV
Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11	1500 V

Stroom / temperatuur

Nominale ontladstroom I _n 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Max. ontlading (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Afmetingen

Hoogte	89,9 mm
Breedte	49,20 mm
Diepte	71,2 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN-S TT
--------------	------------

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1,5 - 25,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1,5 - 35,0 mm ²

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T2
---------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	4,5 - 4,5 NM
----------------	--------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja