



LF402M

Cartouche fusible industrielle 14x51 aM 2A

Caractéristiques techniques

Fusible

| | |
|----------------------------|---------|
| Caractéristique du fusible | aM |
| Taille du fusible | 14 x 51 |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-----|
| Courant assigné nominal | 2 A |
|-------------------------|-----|

Puissance

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 0,24 W |
|-----------------------------------|--------|

Principaux attributs électriques

| | |
|---|-------|
| Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1 | 80 kA |
|---|-------|

Tension

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Type de tension d'alimentation | AC |
| Tension nominale | 690 - 690 V |

Architecture

| | |
|--------|---|
| Courbe | C |
|--------|---|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |