




85121100

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	230 - 230 V
-------------	-------------

Kontrole i indikatori

Primjenjivo sa senzorom pokreta	Da
---------------------------------	----

Rasvjeta

Snaga LED lampe	250 W
-----------------	-------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Funkcije

Dimer prednjeg ruba	Da
Dimer stražnjeg ruba	Da

Rasvjeta

Dimabilna LED svjetiljka od 230 V	3 - 250 W
-----------------------------------	-----------

Snaga

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)	0,30 W
--	--------

Kapacitet

Broj modula	0
-------------	---

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Dimenzije

Ugrađena dubina	32 mm
-----------------	-------

Tekst

Način instalacije	Sa kralama
Osigurač	Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
Princip dimanja	Automatsko postavljanje principa rada ovisnog o opterećenju (proces automatske detekcije)
Ulaz jedinice za proširenje	Sa ulazom jedinice za proširenje za taster (NO kontakt), rad na jednoj površini i jedinica za proširenje senzora pokreta
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----