



WXF070

Technische karakteristieken

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Materiaal

Kleur Wit

RAL-kleur 7011

Materiaal Polycarbonaat (PC)

Afmetingen

Hoogte 45 mm

Breedte 45 mm

Diepte 37 mm

Architectuur

Bedieningselement Enkele drukknop

Vermogen

Vermogen gloeilamp 20 - 275 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 35 °C

Capaciteit

Aantal modules 2

Teksten

Dimprincipe Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend

Montagewijze Voor klikbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Bediening en controle App besturing via Bluetooth

Uitrusting

Ingang voor nevenunit Ja

Duurzaamheid

RoHS conform Ja