



WXF062

Draaidimmer gallery 250W

Technische karakteristieken

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Materiaal	Polycarbonaat (PC) Thermoplast

Afmetingen

Hoogte	45 mm
Breedte	45 mm

Architectuur

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

Vermogen

Vermogen gloeilamp	20 - 300 W
--------------------	------------

Verlichting

Vermogen led-lamp	70 W
-------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	1.5 - 2.5 mm ²
Doorsnede soepele geleider	1.5 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Teksten

Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Bediening en controle	Geen Bluetooth-interface

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----