



EVN011



## Televariador universal 300W

### Características técnicas

#### Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V

#### Conetividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiais

Cor	Cinzeno
Código RAL	7035
Material	Plástico

#### Dimensões

Altura	90 mm
Largura	17,50 mm
Profundidade	65 mm

#### Potência

Consumo de energia em operação	2,10 VA
--------------------------------	---------

#### Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão simples
--------------------------	--------------------------

#### Potência

Potência absorvida em standby	0,2 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	300 W
Potência lâmpadas incandescentes	300 - 300 W

#### Iluminação

Lâmpada LED regulável de 230 V.	60 - 60 W
Potência da lâmpada LED	60 W

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - +45 °C
------------------------------	--------------

#### Conexão

Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

#### Texto

Princípio de regulação da intensidade luminosa	Deteção automática de carga
Fusível	Com protecção eletrónica contra curto-circuito e sobrecarga
Modo de instalação	Para montagem em calha DIN
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

#### Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----