



EVN002



### Téléviateur universel 500W

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 230 V |
| Tension de service           | 195 - 253 V |

##### Connectivité

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec système bus radio-KNX | Non |
|----------------------------|-----|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Couleur  | Gris      |
| Code RAL | 7035      |
| Matériau | Plastique |

##### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 85 mm |
| Largeur    | 35 mm |
| Profondeur | 62 mm |

##### Puissance

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Puissance absorbée (en fonctionnement) | 4,50 VA |
|----------------------------------------|---------|

##### Architecture

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Type d'organe de commande | Poussoir simple |
|---------------------------|-----------------|

##### Puissance

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Puissance absorbée (veille)                 | 0,20 W      |
| Ampoules à incandescence et halogènes 230 V | 500 W       |
| P max. avec lampes à incandescence          | 500 - 500 W |

##### Éclairage

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Lampes LED réglables 230 V | 100 - 100 W |
| Puissance de lampe LED     | 100 W       |

##### Conditions d'utilisation

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Température de service | -10 - +45 °C |
|------------------------|--------------|

##### Raccordement

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble souple | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

##### Textes

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Principe de variation     | Reconnaissance de charge automatique                                      |
| Fusible                   | Avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges |
| Tension                   | Autres                                                                    |
| Mode d'installation       | Pour un montage sur rail DIN                                              |
| Type de raccordement      | Avec bornes à vis                                                         |
| Raccordement              | Raccordement pour poussoir non éclairé                                    |
| Fonctionnement & contrôle | Pas d'interface Bluetooth                                                 |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|