



SPN440D

Parafoudre 4P débrochable 40KA type 2 avec voyant fin de vie

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi U_e	240 - 415 V
Tension de fonctionnement continue U_c selon IEC 61643-1	275 V
Niveau de protection de la tension U_p neutre-terre selon IEC 61643-11	1,20 kV
Niveau de protection U_p L-PE/N-PE selon IEC 61643-11	1,6 kV
Type de tension d'alimentation	AC

Courant électrique

Courant de décharge nominal (I_n) 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	15 kA
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	125 A
Décharge maximale (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Dimensions

Hauteur	98,7 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	58,2 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

Schéma de réseau

Type de réseau	TN-S TT
----------------	------------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----

Normes

Classe d'exigence IEC 61643	T2
-----------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	3,60 - 3,60 Nm
-------------------	----------------