



2314150



NGV-500 Netzgerät 28 VDC/1,07 A REG 2-Draht-Video

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Abmessungen

Höhe	93 mm
Breite	52 mm
Tiefe	68 mm

Anschluss

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer	32
--------------------------------------	----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 40 °C
--------------------	-----------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Spannung

Eingangsspannung	230 - 230 V
Ausgangsspannung	28 - 28 V
Betriebsspannung	230 - 230 V

Elektrischer Strom

Ausgangstrom	1250 mA
--------------	---------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Anschluss	Eingangsspannung Ausgangsspannung
-----------	--------------------------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja