



TRB302B



### KNX q/e/s 2-kanalowe wejście przyciskowe 230 V

#### Właściwości techniczne

##### Ustawienia

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | ETS<br>easy |
|--------------------------------|-------------|

##### Architektura

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| System magistralny | Komunikacja radiowa |
|--------------------|---------------------|

##### Prąd elektryczny

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Liczba obwodów wejściowych | 2 |
|----------------------------|---|

##### Sprzęt

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Wymagane zewnętrzne napięcie | Nie |
|------------------------------|-----|

##### Łączność

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Z systemem magistrali KNX radio | Tak |
|---------------------------------|-----|

##### Sprzęt

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Częstotliwość radiowa dwukierunkowa | Nie |
| Z baterią                           | Nie |
| Z układem sterowania HVAC           | Nie |

##### Częstotliwość

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Częstotliwość transmisji | 868 - 868 MHz |
|--------------------------|---------------|

##### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

##### Oświetlenie

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Do sterowania LED | Nie |
|-------------------|-----|

##### Materiały

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor    | Jasnoszary        |
| Kod RAL  | 7035              |

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

##### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Kabel

|               |        |
|---------------|--------|
| Długość kabla | 0,20 m |
|---------------|--------|

##### Napięcie

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Zakres napięcia wejściowego | 5 - 5 V |
| Typ napięcia zasilania      | AC      |

##### Dodatkowe informacje

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Montaż         | Do zabudowy pod mechanizmami podtynkowymi |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowo-windowymi             |

##### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|