



TXB601B



KNX schakelactor, inbouw, 1-voudig, 10 A, kabelaanluiting

Technische eigenschappen

Instellingen

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS easy |
|--------------------------|-------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|-----------------------|-----|
| Met KNX-bussysteem | Ja |
| Met bussysteem KNX RF | Nee |

Afmetingen

| | |
|------------|------------|
| Afmetingen | 44 x 43 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Diepte | 22 mm |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
|-----------------|------|

Materiaal

| | |
|-------|------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
|-------|------------|

Samenstelling

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Met schakelaar voor handbediening | Ja |
| Radiofrequentie bidirectioneel | Nee |

Stroom / temperatuur

| | |
|---------------------------------|------|
| Stroomverbruik bus in ruststand | 5 mA |
|---------------------------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Vermogen

| | |
|------------------------------|-------------|
| Vermogen gloeilamp 230 V | 600 - 600 W |
| Uitgangsvermogen | 600 W |
| Gloeï- en halogeenlamp 230 V | 600 W |

Spanning

| | |
|----------------------|----------------|
| Nominale spanning Ue | 230 - 230 V |
| Systeemsparing | 30 VDC via bus |
| Netspanning via bus | 21 - 32 V |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 0.5 - 2.5 mm ² |
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 0.5 - 2.5 mm ² |

Teksten

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|