



TXB601B



## Actuador bin 1 canal 10A encastrado KNX

### Características técnicas

#### Modo de configuração

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Modo de configuração suportado | ETS<br>easy |
|--------------------------------|-------------|

#### Conectividade

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ligação ao cabo bus KNX | Sim |
| Sistema bus RF KNX      | Não |

#### Dimensões

|              |            |
|--------------|------------|
| Dimensões    | 44 x 43 mm |
| Altura       | 44 mm      |
| Largura      | 43 mm      |
| Profundidade | 22 mm      |

#### Intensidade de corrente

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 10 A |
|------------------|------|

#### Materiais

|     |             |
|-----|-------------|
| Cor | Cinza-claro |
|-----|-------------|

#### Equipamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Com comando manual         | Sim |
| Frequência RF bidirecional | Não |

#### Intensidade de corrente

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Corrente absorvida bus (repouso) | 5 mA |
|----------------------------------|------|

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Potência

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Potência da lâmpada incandescente 230 V    | 600 - 600 W |
| Potência de saída                          | 600 W       |
| Lâmpadas incandescentes e de halógeno 230V | 600 W       |

#### Tensão

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 230 - 230 V    |
| Tensão de alimentação do sistema   | 30V DC via bus |
| Tensão de funcionamento do bus     | 21 - 32 V      |

#### Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

#### Ligações

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Secção transversal de condutor rígido   | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de condutor flexível | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

#### Textos

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Tipo de ligação | Com terminais de parafuso |
|-----------------|---------------------------|

#### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHS | Sim |
|-------------------|-----|