



SPN008D

Cartuccia Di Fase Per SPN208D-408D

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione operativa continua U _c secondo IEC 61643-1	275 V
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	1 kV

Corrente

Corrente di scarica nominale I _n 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	15 kA
Scarico massimo (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Serie

Altezza	45 mm
Larghezza	17,5 mm
Profondità	43 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 55 °C
-------------------------	-------------

Sistema di alimentazione

Tipo di rete	TN TT
--------------	----------

Normative

Classe di requisiti IEC 61643	T2
-------------------------------	----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------