



SPN008D

Cart. recarga 40kA p/SPN240/440D

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	275 V
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	1 kV

Intensidade de corrente

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643	15 kA
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Dimensões

Altura	45 mm
Largura	17,5 mm
Profundidade	43 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 55 °C
------------------------------	-------------

Configuração da rede

Tipo de rede	TN
	TT

Normas

	T2
--	----

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------