



TYF642F



KNX system Sterownik fan-coil 2-krotny, 10A

Właściwości techniczne

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Napięcie pomocnicze	230 - 230 V

Prąd elektryczny

Maksymalny prąd łączeniowy	10 A
----------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.75 - 4 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 4 mm ²

Wymiary

Liczba jednostek szerokości	4
-----------------------------	---

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak