




EZD100



Przełącznik czasowy 24-230VAC/DC 8A/250V z opóźnieniem załączenia

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25 - 70 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 2.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 2.5 mm ²
Liczba styków	1
Rodzaj styku	1x zmienny

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Wymiary

Wysokość	87 mm
Szerokość	17,50 mm
Głębokość	65 mm

Prąd elektryczny

Dopuszczalny prąd znamionowy AC1	8 A
----------------------------------	-----

Sprzęt

Liczba styków NC	0
Liczba styków NO	1
Opóźnienie wyłączenia	Nie
Opóźnienie włączenia	Tak

Ustawienia

Zwłoczny	50 ms - 100 h
----------	---------------

Napięcie

Napięcie sterowania dla 50 Hz	24 - 240 V
Napięcie sterowania dla 60 Hz	24 - 240 V
Napięcie sterujące Us dla DC	24 - 240 V
Typ napięcia zasilania	AC/DC

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak