



EK053



Termostat bimetalowy 230V 1NO 10A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
-----------------	------

Zasilanie

Napięcie zasilania	230 V +10%/-15%
--------------------	-----------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej	5 - 35 °C
---------------------------------	-----------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat

Wymiary

Wysokość	82 mm
Szerokość	82 mm

Ekran

Z wyświetlaczem	Nie
-----------------	-----

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie	0,50 K
Typ termostatu	Termostat pokojowy
Powiązane sondy (czujniki)	Czujnik pokojowy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
------------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	1NO
--------------	-----

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej	I (1%)
----------------------------------	--------

Dodatkowe informacje

Montaż	Nadaje się do montażu natynkowego lub do montażu na puszkach podtynkowych
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Recykulacja termiczna	z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----